

H0,34/12S TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, turkos
Art.nr.	2525190000
Typ	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
Förp.	500 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	125 mm	Bygghöjd (tum)	4.9212 inch
Nettovikt	0.05 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande Standard

Ändhylsor

Kontaktytans längd (L2)	8 mm	L1 i mm	12.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 22	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	0.34 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		