


H0,14/12 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Weidmüllers färgkod
- i multipackpåse (5 x 100 st.)

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, brun
Art.nr.	2525200000
Typ	H0,14/12 BR
GTIN (EAN)	4050118536867
Förp.	500 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.03 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	Standard
-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans längd (L2)	8 mm	L1 i mm	12.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 26	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	0.14 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		