

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, violett
Art.nr.	<a href="#">2525210000</a>
Typ	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
Förp.	500 items

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Mått och vikter

Nettovikt	0.04 g
-----------	--------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	Standard
--------------------	--------------	-----------	----------

### Ändhylsor

Kontaktytans längd (L2)	8 mm	L1 i mm	12.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 24	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	0.25 mm <sup>2</sup>		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		