

**HS-HF 1.2-2.4/12 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 2.4 mm, 12.7 x 5 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2526230000</a>
Typ	HS-HF 1.2-2.4/12 MM W
GTIN (EAN)	4050118537383
Förp.	4000 items

## HS-HF 1.2-2.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.77 mm	Byggdjup (tum)	0.0303 inch
Höjd	12.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.5 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	0.11 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-55...105 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Bredd	5 mm
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyolefin	Skrivna tecken	utan
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	Temperaturområde för användning	-55...105 °C
Antal per rulle	4000		

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter, max.	2.4 mm
Ledarytterdiameter, min.	1.2 mm	Krympmån	2:1
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C	Ledarytterdiameter	1.2 - 2.4 mm
Ledararea	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## HS-HF 1.2-2.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2448880000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	