

HDC 24B ABU EMC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra nya Weidmüller RockStar® IP65 EMV-kapslingar är lämpliga för användning i de mest krävande miljöerna och skyddar mot elektromagnetiska störningar. Ett mångpoligt kontaktdon består av en kontaktinsats och en skyddande kapsling. De nya plastremmarna är enkla att låsa och kan bytas ut när som helst. Alla Weidmüller RockStar®-kapslingar är tillverkade av högklassig pressgjuten aluminium. Detta gör dem både slag- och korrosionståliga, men ändå kompakta och lätta.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Överkopplingsbygel utbytbar, , Storlek på kabelinföringar: none |
| Art.nr. | 2527810000 |
| Typ | HDC 24B ABU EMC |
| GTIN (EAN) | 4050118618297 |
| Förp. | 1 items |

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat nr (cURus) E92202

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 141 mm | Byggdjup (tum) | 5.5512 inch |
| Höjd | 30 mm | Bygghöjd (tum) | 1.1811 inch |
| Bredd | 47 mm | Byggbredd (tum) | 1.8504 inch |
| Nettovikt | 133.76 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Hydraulolja | |
| | Kemisk beständighet | Beständigt | |
| | Innehåll | Bensin | |
| | Kemisk beständighet | Beständigt | |
| | Innehåll | UV | |
| | Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Ozon | |
| | Kemisk beständighet | Beständigt | |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----|------------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Yta | Pulverlack |
| Skyddsklass | IP65, i ijackat tillstånd | | |

Mått

Kabelingång Nej

Utförande

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| Storlek på kabelinföringar | none | Överdel/Underdel/Lock | lower part |
| Övertäckning | utan lock | Antal kabelingång på sidan | 0 |
| Utförande kapsling | Chassikåpa | Utförande låssystem | Tvärförregling på underdelen, Överkopplingsbygel utbytbar |
| Installationsstorlek | 8 | Kabelingång | Nej |
| Typ | Chassi (genomföring) | Bygelutförande | Överkopplingsbygel |
| Tätning | FPM | Färg (RAL) | RAL 9011 |
| BG | 8 | Lämplig för ModuPlug® | Ja |

HDC 24B ABU EMC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Ritningar

Ritning



Monteringsutskärning



HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Motsvarighet

www.weidmueller.com

Byggstorlek 8 (24B/64D)



Våra nya Weidmüller RockStar® IP65 EMV-kapslingar är lämpliga för användning i de mest krävande miljöerna och skyddar mot elektromagnetiska störningar. Ett mångpoligt kontaktdon består av en kontaktinsats och en skyddande kapsling. De nya plastremmarna är enkla att låsa och kan bytas ut när som helst. Alla Weidmüller RockStar®-kapslingar är tillverkade av högklassig pressgjuten aluminium. Detta gör dem både slag- och korrosionståliga, men ändå kompakta och lätta.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 64D TOBU 1M40G EMC | Utförande |
| Art.nr. | 2544060000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118618280 | tillstånd, Kabelingång ovansida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40 |
| Typ | HDC 64D TSBU 1M40G EMC | Utförande |
| Art.nr. | 2544050000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118618303 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40 |