

**SAIFG-M12S-L-F12-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Chassie kontakt, M12, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal poler: 5, Tråd-/kabellängd:
Art.nr.	<a href="#">2530830000</a>
Typ	SAIFG-M12S-L-F12-M16
GTIN (EAN)	4050118540956
Förp.	60 items

## SAIFG-M12S-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 1.97 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för kretskortskontakt

Antal poler	5	Kodering	L-coded
Monteringstyp	Montage på frampanelen	Kapsling	M12 hane
Installationshöjd	12 mm	Nominell spänning	63 V
Märkström	16 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Kontakttyta	Guld över nickel	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Anslutningsgänga	M12	Anslutningsvridmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Monteringsgänga	M 16 x 1,5	Stickcykler	500
Kontaktmaterial	Cu-legering		

## Allmänna data

Antal poler	5	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Anslutningsgänga	M12	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontakttyta	Guld över nickel	Monteringstyp	Montage på frampanelen
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	500

## Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

**Profilritning**

