

SAI-M12L-KSC-0.5FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktidon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktidonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Crimp contact |
| Art.nr. | 2530960000 |
| Typ | SAI-M12L-KSC-0.5FE |
| GTIN (EAN) | 4050118541076 |
| Förp. | 50 items |

SAI-M12L-KSC-0.5FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Längd | 24.8 mm | Bygglängd (tum) | 0.9764 inch |
| Nettovikt | 0.62 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Kontaktyta | förgylld | Anslutningstyp | Crimpanslutning |
| Kontaktmaterial | Cu | Nominell spänning | 63 V |
| Märkström | 16 A | Stickcykler | 500 |
| Nedsmutningsgrad | 3 | Kontakttyp | Hane |

Allmänna data

| | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Anslutning 1 | M12 Contact | Anslutning 2 | Crimp |
| Kontaktmaterial | Cu | Kontaktyta | förgylld |
| Ledararea, fintrådig, min. | 0.5 mm ² | Ledardiameter, fintrådig, max. | 0.5 mm ² |
| Ledardiameter, entrådig min. | 0.5 mm ² | Ledardiameter, entrådig max. | 0.5 mm ² |
| Stickcykler | 500 | | |


Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-111

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

Profilritning



Pin

Crimping tools

Pressverktyg för svarvade kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CTX CM 1.6/2.5 | Utförande |
| Art.nr. | 9018490000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm ² , 4mm ² , W-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | |
| Förp. | 1 ST | |