

WIL-BM-SK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rörelsedetektor för WIL-LED-armatur med skruvkoppling.
Justerbar omkopplingstid.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2537720000
Typ	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	44	Byggdjup (tum)	1.7323 inch
Höjd	33	Bygghöjd (tum)	1.2992 inch
Bredd	76	Byggbredd (tum)	2.9921 inch
Nettovikt	29.04 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 - 60

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP20		
Uppehållstid, min.	1 min		
Uppehållstid, max.	10 min		
Detekteringsområde	min.	0 m	
	max.	8 m	
	Konfigurerbar	Nej	
Detekteringsområde (vinkel)	120 °		

Anslutningsdata

Anslutningsgंगा	Terminal	Koppling	PIN 4: + (svart), PIN 3: - (blå)
-----------------	----------	----------	----------------------------------

Elektriska data

Märkspänning	24 V DC	Märkström	< 6.0 A
--------------	---------	-----------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		