

WIL-BM-SK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rörelsedetektor för WIL-LED-armatur med skruvkoppling.
Justerbar omkopplingstid.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2537720000
Typ	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Förp.	1 items

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	44	Byggdjup (tum)	1.7323 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1.2992 inch
Bredd	76 mm	Byggbredd (tum)	2.9921 inch
Nettovikt	29.04 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -20 - 60

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP20		
Uppehållstid, min.	1 min		
Uppehållstid, max.	10 min		
Detekteringsområde	min.	0 m	
	max.	8 m	
	Konfigurerbar	Nej	
Detekteringsområde (vinkel)	120 °		

Anslutningsdata

Anslutningsgंगा	Terminal	Koppling	PIN 4: + (svart), PIN 3: - (blå)
-----------------	----------	----------	----------------------------------

Elektriska data

Märkspänning	24 V DC	Märkström	< 6.0 A
--------------	---------	-----------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		