

**THM ET TA 58/55 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM-etiketterna erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och det användarvänliga utskriftssystemet M-Print® PRO under Windows optimerar märkningsproduktionen.

- Högvärdiga polyesteretiketter finns i olika färger
- Tack vare det flexibla materialet och ett tjockt limskikt kan THM GEW användas på vinklade eller runda objekt, som t.ex. kablar eller slangar
- De rullförpackade THM ET S7 kan användas för att märka Simatic 200S-, S7-300- och S7-400-moduler från Siemens
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,
- Utskrift med termotransferskrivare THM MultiMark eller THM MultiMark Plus

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 58 x 55 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2539390000</a>
Typ	THM ET TA 58/55 WS
GTIN (EAN)	4050118570151
Förp.	1000 items

## THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.35 mm	Byggdjup (tum)	0.0138 inch
Höjd	58 mm	Bygghöjd (tum)	2.2835 inch
Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2.1654 inch
Nettovikt	1.22 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-50...100 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Utförande	självhäftande	Bredd	55 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Grundläggande material	Polypropylen
Skrivna tecken	utan	Temperaturområde för användning	-50...100 °C

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 ST	