

HDC 64D TOBU 1M40G EMC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra nya Weidmüller RockStar® IP65 EMV-kapslingar är lämpliga för användning i de mest krävande miljöerna och skyddar mot elektromagnetiska störningar. Ett mångpoligt kontaktdon består av en kontaktinsats och en skyddande kapsling. De nya plastremmarna är enkla att låsa och kan bytas ut när som helst. Alla Weidmüller RockStar®-kapslingar är tillverkade av högklassig pressgjuten aluminium. Detta gör dem både slag- och korrosionståliga, men ändå kompakta och lätta.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40
Art.nr.	2544060000
Typ	HDC 64D TOBU 1M40G EMC
GTIN (EAN)	4050118618280
Förp.	1 items

HDC 64D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat nr (cURus) E92202

Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4.7244 inch
Höjd	76 mm	Bygghöjd (tum)	2.9921 inch
Bredd	45.5 mm	Byggbredd (tum)	1.7913 inch
Nettovikt	330 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Bensin
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	UV
	Kemisk beständighet	Beständigt
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Ozon
	Kemisk beständighet	Beständigt

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	Pulverlack
Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd		

Mått

Kabelingång m. gänga

Utförande

Storlek på kabelinföringar	M 40	Överdel/Underdel/Lock	upper part
Övertäckning	utan lock	Antal kabelingång uppe	1
Antal kabelingång på sidan	0	Utförande kapsling	Kabelingång ovansida, stickproppskåpa
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Byggform	hög
Installationsstorlek	8	Kabelingång	m. gänga
Typ	Stickkontakt	Bygelutförande	Överkopplingsbygel
Tätning	FPM	Gänga (inre)	M 40
Färg (RAL)	RAL 9011	BG	8
Lämplig för ModuPlug®	Ja		

HDC 64D TOBU 1M40G EMC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 64D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

EMC Kabelförskruvning i mässing, 1:a generationen



EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M40 - MS 1/EMV	Utförande
Art.nr.	1909540000	VG EMC GEN 1 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur),
GTIN (EAN)	4032248536467	kabelförskruvning, Rak, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP68 -
Förp.	5 ST	5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad

EMC Kabelförskruvning i mässing, 4:e generationen



EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M40 EMV-4 MS 22-32	Utförande
Art.nr.	2435190000	VG EMC GEN 4 (EMC kabelförskruvning med anslutningsbur),
GTIN (EAN)	4050118446944	kabelförskruvning, Rak, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54,
Förp.	5 ST	IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad


HDC 64D TOBU 1M40G EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Motsvarighet

www.weidmueller.com

Byggstorlek 8 (24B/64D)



Våra nya Weidmüller RockStar® IP65 EMV-kapslingar är lämpliga för användning i de mest krävande miljöerna och skyddar mot elektromagnetiska störningar. Ett mångpoligt kontaktdon består av en kontaktinsats och en skyddande kapsling. De nya plastremmarna är enkla att låsa och kan bytas ut när som helst. Alla Weidmüller RockStar®-kapslingar är tillverkade av högklassig pressgjuten aluminium. Detta gör dem både slag- och korrosionståliga, men ändå kompakta och lätta.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B ABU EMC	Utförande
Art.nr.	2527810000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i
GTIN (EAN)	4050118618297	ijackat tillstånd, Chassiskåpa, Tvärförregling på underdelen,
Förp.	1 ST	Överkopplingsbygel utbytbart, Storlek på kabelinföringar: none