

DG M16 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgängintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | FieldPower® tätningsinsats, Tätning med anslutningsgänga, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM |
| Art.nr. | 2545540000 |
| Typ | DG M16 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4050118555523 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 25 mm | Byggdjup (tum) | 0.9842 inch |
| Höjd | 33.8 mm | Bygghöjd (tum) | 1.3307 inch |
| Bredd | 46.7 mm | Byggbredd (tum) | 1.8386 inch |
| Nettovikt | 23.01 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Drifttemperatur | -40 °C...85 °C |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Grundläggande material | EPDM | Silikon | Nej |
| Färgkod | svart | Byggform | Tätning med anslutningsgånga |
| Skyddsklass | IP65, med motsvarande kapsling | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Inbyggnadsläge, monteringsanvisning | i FieldPower® förslutningsplats | Gånga (inre) | M 16 |
| Utförande | Gängad adapter M16 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

IP68-version



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål. Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar. Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VG M16 - K 68 | Utförande |
| Art.nr. | 1772290000 | VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16, 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248129959 | mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| Förp. | 50 ST | min.), Polyamid 6 |
| Typ | VG M16-1/K68 | Utförande |
| Art.nr. | 1909860000 | VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 16, 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248536788 | mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| Förp. | 50 ST | min.), Polyamid 6 |

IE-monteringsnyckel



Montagenyckeln hjälper dig vid åtdragning av kontramuttrarna vid montage av flänsen i variant O4.


Kännetecken:

- Standardverktyg
- I robust plast

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | IE-FISP-V4 | Utförande |
| Art.nr. | 9204370000 | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4032248660780 | |
| Förp. | 2 ST | |

Stift



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SAIE-M12S-4-0.5U-M16 | Utförande |
| Art.nr. | 1861090000 | Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal |
| GTIN (EAN) | 4032248419135 | poler: 4, Tråd-/kabelldängd: 0.5 m, Frontmontage |
| Förp. | 1 ST | |

Hylsa



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SAIE-M12B-4-0.5U-M16 | Utförande |
| Art.nr. | 1861120000 | Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal |
| GTIN (EAN) | 4032248419166 | poler: 4, Tråd-/kabelldängd: 0.5 m, Frontmontage |
| Förp. | 1 ST | |

Hona



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5 | Utförande |
| Art.nr. | 2530800000 | Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal |
| GTIN (EAN) | 4050118540925 | poler: 5, Tråd-/kabelldängd: 0.3 m, Frontmontage |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16 | Utförande |
| Art.nr. | 1467960000 | Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal |
| GTIN (EAN) | 4050118273465 | poler: 4, Tråd-/kabelldängd: 0.2 m, Frontmontage |
| Förp. | 1 ST | |