

**HDC XX6A03 FMSRJ45-0300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2546830300
Typ	<a href="#">HDC XX6A03 FMSRJ45-0300</a>
GTIN (EAN)	4050118556681
Förp.	1 items

## HDC XX6A03 FMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	221.76 g
-----------	----------

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Allmänna data

Antal poler	8	Kabellängd	3 m
Kodering	X-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	10 Gbit/s	Isolationsmotstånd	≥ 1000 MΩ
Kategori	Cat. 6A	Nominell spänning	50 V
Märkström	0.5 A	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutningsgrad	2	Motsatt sida version	Hane
Modulsida version	Hona		

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	3 m	
Mantelfärg	grön (RAL 6018)	
Skärmad	Ja	
Halogener	halogenfri	
Isolering	Polyolefin	
Mantelmateriäl	PUR	
Färkodning	vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun	
Ytterdiameter	Diameter	8.9 mm
Ytterdiameter	8.9 mm	

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		