


HDC XX6A03 MMSXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2546845000
Typ	HDC XX6A03 MMSXXX-5000
GTIN (EAN)	4050118556650
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A03 MMSXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	3666 g
-----------	--------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Allmänna data

Antal poler	8	Kabellängd	50 m
Kodering	X-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	10 Gbit/s	Isolationsmotstånd	≥ 1000 MΩ
Kategori	Cat. 6A	Nominell spänning	50 V
Märkström	0.5 A	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutningsgrad	2	Motsatt sida version	Hane
Modulsida version	Hane		

Tekniska data för kabel

Kabellängd	50 m	
Mantelfärg	grön (RAL 6018)	
Skärmad	Ja	
Halogener	halogenfri	
Isolering	Polyolefin	
Mantelmateriäl	PUR	
Färkodning	vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun	
Ytterdiameter	Diameter	8.9 mm
Ytterdiameter	8.9 mm	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		