

**IE-FC-IP-PWB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FrontCom, Insatsplatta, oskärmad
Art.nr.	<a href="#">2548060000</a>
Typ	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E223801

### Mått och vikter

Höjd	19.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.7677 inch
Bredd	51.5 mm	Byggbredd (tum)	2.0276 inch
Längd	90.5 mm	Bygglängd (tum)	3.563 inch
Nettovikt	14.82 g		

### Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77

### Allmänna data

Produktlansering	Insatsplatta, oskärmad	Material	Polykarbonat PC
------------------	------------------------	----------	-----------------

### Insatser

Insats Power stor	1
-------------------	---

### Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E223801	Certifikat nr. (CSA)	2000039-80039714
-----------------------	---------	----------------------	------------------


### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		



## Tillbehör

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
Förp.	200 ST	

## Effektuttag



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-PWB-AU	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1450830000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1546590000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-CH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1450780000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ J, Hona, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1450790000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Förp.	1 ST	

## IE-FC-IP-PWB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2426700000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ E, Hylsa, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-DE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1450730000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV
GTIN (EAN)	4050118255546	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-FR-OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007230000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ E, Hona, FR, orange
GTIN (EAN)	4050118392135	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-GB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1450770000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ G, Hona, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-IND	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2500710000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ D, Hona, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-ISR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2531060000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ H, Hona, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWS-IT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1450810000</a>	FrontCom, Insats Power liten, Typ L, Hona, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
Förp.	1 ST	

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9009030000</a>	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248266944	
Förp.	1 ST	

**Tillbehör****Tillbehör för FrontCom Vario****Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-FC-PWPC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Beröringsskydd, Enkel ram
GTIN (EAN)	4050118255584	
Förp.	1 ST	