

IE-FC-IP-PWB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	FrontCom, Insatsplatta, oskärmad
Art.nr.	2548060000
Typ	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Mått och vikter

Höjd	19.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.7677 inch
Bredd	51.5 mm	Byggbredd (tum)	2.0276 inch
Längd	90.5 mm	Bygglängd (tum)	3.563 inch
Nettovikt	14.82 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77

Allmänna data

Produktlansering	Insatsplatta, oskärmad	Material	Polykarbonat PC
------------------	------------------------	----------	-----------------

Insatser

Insats Power stor	1
-------------------	---

Allmänna standarder


Certifikat nr (cURus)	E223801	Certifikat nr. (CSA)	2000039-80039714
-----------------------	---------	----------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1736181044	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
Förp.	200 ST	

Effektuttag



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-PWB-AU	Utförande
Art.nr.	1450830000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A	Utförande
Art.nr.	1546590000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-CH	Utförande
Art.nr.	1450780000	FrontCom, Insats Power stor, Typ J, Hona, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Utförande
Art.nr.	1450790000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Förp.	1 ST	

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Utförande
Art.nr.	2426700000	FrontCom, Insats Power stor, Typ E, Hona, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-DE	Utförande
Art.nr.	1450730000	FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV
GTIN (EAN)	4050118255546	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-FR	Utförande
Art.nr.	1450750000	FrontCom, Insats Power stor, Typ E, Hona, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-FR-OR	Utförande
Art.nr.	2007230000	FrontCom, Insats Power stor, Typ E, Hona, FR, orange
GTIN (EAN)	4050118392135	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-GB	Utförande
Art.nr.	1450770000	FrontCom, Insats Power stor, Typ G, Hona, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-IND	Utförande
Art.nr.	2500710000	FrontCom, Insats Power stor, Typ D, Hona, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWB-ISR	Utförande
Art.nr.	2531060000	FrontCom, Insats Power stor, Typ H, Hona, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWS-IT	Utförande
Art.nr.	1450810000	FrontCom, Insats Power liten, Typ L, Hona, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
Förp.	1 ST	

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Utförande
Art.nr.	9009030000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248266944	
Förp.	1 ST	

Tillbehör för FrontCom Vario**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-FC-PWPC	Utförande
Art.nr.	1450820000	FrontCom, Beröringsskydd, Enkel ram
GTIN (EAN)	4050118255584	
Förp.	1 ST	