

CH20M12 F AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Frontelementet av CH20M kapslingen erbjuder många alternativ för enskilda byggforms och funktionalitetslösningar. Du kan välja mellan olika märkningsmetoder såsom tampongtryck och lasergravyr för att implementera din egen design exakt och attraktivt.

Det är också möjligt skära ut elektroniska komponenter med laser. Märkpennor kan också användas. Frontelement kan utrustas med eller utan gångjärnslock.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Frontelement, OMNIMATE Housing – serie CH20M Agatgrå, Frontelement, inklusive förberedelse för vändbar kåpa, Bredd: 12.5 mm |
| Art.nr. | 2554760000 |
| Typ | CH20M12 F AGY 3747 |
| GTIN (EAN) | 4050118564778 |
| Förp. | 70 items |

CH20M12 F AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 15.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.6102 inch |
| Höjd | 100.3 mm | Bygghöjd (tum) | 3.9488 inch |
| Bredd | 12.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.4921 inch |
| Nettovikt | 4.15 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|--------------|
| Omgivningstemperatur | -25 °C...85 °C | Temperaturområde för användning | -40...120 °C |
| Fuktighet | 5-93% rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondens | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Isoleringsmaterial | PA 66 GF 30 |
| Isoleringsmaterialgrupp | I | Yta | obehandlad |
| Grundläggande material | Plast | CTI (Comparative Tracking Index) | 600 ≤ CTI |

Allmänna data

| | | | |
|------------------------|----------|--|--------------------------------------|
| Färgkod | Agatgrå | Skyddsklass | IP20 efter installation |
| Färgtabell (jämförbar) | RAL 7038 | Information om hela monteraget, se artikelreferenser | CH20M12 B BK/OR 2010 |
| Gjutbarhet | Nej | | |

Komponentegenskaper

| | | | |
|------------------------|----|----------------------|-----|
| Monteringsbar fliplock | Ja | Integrerbar märkning | Nej |
|------------------------|----|----------------------|-----|

Anpassningsalternativ

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| Kundspecifika utskärningar möjliga | Ja | Kundspecifik märkning möjlig | Ja |
| Kundspecifik beställningsprocess | Se riktlinjer under downloads | Alternativa färger | Mer på begäran |
| Behandlingsmöjligheter | Laserbehandling, Fräsning | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-03 | | |

Profilritning



CH20M12 F AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**CH20M12 C - Fällucka**

CH20M kapslingens övertäckning med flip-funktion har praktiska funktioner som stöder din användning. Den kan förseglas, vilket garanterar ytterligare säkerhet och skydd för ditt innehåll. Du har också möjligheten att skriva ut på övertäckningen med hjälp av tampongtryck för att tydligt visa viktig information eller logotyper. Dessutom kan märkpenor användas för att tillämpa specifika instruktioner eller märkningar direkt på övertäckningen.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CH20M12 C BK 1819 | Utförande |
| Art.nr. | 1104240000 | Modulär kapsling, OMNIMATE Housing – serie CH20M svart, |
| GTIN (EAN) | 4032248878833 | transparent, Vändbar kåpa, Bredd: 12.5 mm |
| Förp. | 70 ST | |
| Typ | CH20M12 C TP 8089 | Utförande |
| Art.nr. | 1104250000 | Modulär kapsling, OMNIMATE Housing – serie CH20M transparent, |
| GTIN (EAN) | 4032248878581 | Vändbar kåpa, Bredd: 12.5 mm |
| Förp. | 70 ST | |