

**UV66-ECO-4-RES-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Touchpanelerna u-view Eco från Weidmüller ger otrolig bildkvalitet och kan användas till de flesta typer av industriändamål. Sortimentet erbjuder olika bildskärmsstorlekar från 4,3 tum till 10,1 tum och har motståndskraftiga pekskärmar. Alla paneler är utrustade med operativsystemet Linux och en HTML5-webbläsare och är optimerade för webbapplikationer tack vare det integrerade kioskmoduset och den enkla konfigurationen. Därför är de en perfekt lösning för webbaserade visualiseringar och ger tillgång till olika webbservrar såsom exempelvis u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web och många andra. Panelerna har en extra platt byggform med industriänsad IP66-kapsling.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	web-compatible touch panel, Display size 4.3", resistive, Front protection IP66
Art.nr.	<a href="#">2555660000</a>
Typ	UV66-ECO-4-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566024
Förp.	1 items

## UV66-ECO-4-RES-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E512053

## Mått och vikter

Djup	36 mm	Byggdjup (tum)	1.4173 inch
Höjd	89 mm	Bygghöjd (tum)	3.5039 inch
Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4.7244 inch
Väggjocklek, min.	2 mm	Väggjocklek, max.	6 mm
Nettovikt	180 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-20 °C ... +85 °C	Drifttemperatur	0 °C ... +50 °C
Fuktighet	10-95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

## Allmänna data

Skyddsklass	IP66
Operativsystem	Linux + Browser (HTML5)
Matningsspänningsområde:	Spänningstyp DC
	Spänning, min. 20.4 V
	Spänning, max. 27.6 V
Spänningsförsörjning	24 V DC
MTBF utan LCD	93.46 a
MTBF med LCD	5.38 a

## Systemdata

Memory (RAM)	1 GB	Operativsystem	Linux + Browser (HTML5)
Minne	16 MB	Gränssnitt på baksidan	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45)
Processor	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)	Minne (Flash)	4 GB

## Utrustning

storlek	4.3"	Upplösning	480 x 272
Antal färger som kan visas	16000000 M	Ljusstyrka	400 cd/m <sup>2</sup>

**UV66-ECO-4-RES-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data**

Pekskärm	resistiv	Materialvisning	Plast
Material ram	Plast		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


**UV66-ECO-4-RES-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Ritningar**

www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

**u-view ECO, BASIC and ADVANCED**

