

UV66-ECO-7-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Touchpanelerna u-view Eco från Weidmüller ger otrolig bildkvalitet och kan användas till de flesta typer av industriändamål. Sortimentet erbjuder olika bildskärmsstorlekar från 4,3 tum till 10,1 tum och har motståndskraftiga pekskärmar. Alla paneler är utrustade med operativsystemet Linux och en HTML5-webbläsare och är optimerade för webbapplikationer tack vare det integrerade kioskmoduset och den enkla konfigurationen. Därför är de en perfekt lösning för webbaserade visualiseringar och ger tillgång till olika webbservrar såsom exempelvis u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web och många andra. Panelerna har en extra platt byggform med industriänsad IP66-kapsling.

Allmänna beställningsdata

Utförande	web-compatible touch panel, Display size 7", resistive, Front protection IP66
Art.nr.	2555780000
Typ	UV66-ECO-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566147
Förp.	1 items

UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E512053

Mått och vikter

Djup	35.3 mm	Byggdjup (tum)	1.3898 inch
Höjd	138 mm	Bygghöjd (tum)	5.4331 inch
Bredd	186 mm	Byggbredd (tum)	7.3228 inch
Väggjocklek, min.	2 mm	Väggjocklek, max.	6 mm
Nettovikt	472 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20 °C ... +85 °C	Drifttemperatur	0 °C ... +50 °C
Fuktighet	10-95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Skyddsklass	IP66	
Operativsystem	Linux + Browser (HTML5)	
Matningsspänningsområde:	Spänningstyp	DC
	Spänning, min.	20.4 V
	Spänning, max.	27.6 V
Spänningsförsörjning	24 V DC	
MTBF utan LCD	71.85 a	
MTBF med LCD	5.29 a	

Systemdata

Memory (RAM)	1 GB	Operativsystem	Linux + Browser (HTML5)
Gränssnitt på baksidan	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1x USB-C	Processor	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)
Minne (Flash)	4 GB		

Utrustning

storlek	7"	Upplösning	800 x 480
Antal färger som kan visas	16 M	Ljusstyrka	350 cd/m²
Pekskärm	resistiv	Materialvisning	Plast
Material ram	Plast		

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ECO-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Ritningar


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)



	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

