

UV66-BAS-10-RES-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Touchpanelerna u-view från Weidmüller ger otrolig bildkvalitet och kan användas till de flesta typer av industriändamål. Sortimentet har stöd för olika skärmstorlekar från 4,3 tum till 21,5 tum och innehåller både resistiva och kapacitiva pekskrmar med hög upplösning. Alla paneler är utrustade med operativsystemet Linux och en HTML5-webbläsare och är optimerade för webbapplikationer tack vare det integrerade kioskmoduset och den enkla konfigurationen. Därför är de en perfekt lösning för webbaserade visualiseringar och ger tillgång till olika webbservrar såsom exempelvis u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web och många andra. Panelerna har en extra platt byggform med industrianpassad IP66-kapsling.

Allmänna beställningsdata

Utförande	web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66
Art.nr.	2555820000
Typ	UV66-BAS-10-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566185
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-03-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	UV66-ECO-10-RES-W

UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197

Mått och vikter

Djup	49 mm	Byggdjup (tum)	1.9291 inch
Höjd	201.5 mm	Bygghöjd (tum)	7.9331 inch
Bredd	293 mm	Byggbredd (tum)	11.5354 inch
Vägg tjocklek, min.	2 mm	Vägg tjocklek, max.	6 mm
Nettovikt	2350 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C	Drifttemperatur	0 °C ... +50 °C
Fuktighet	80 % relativ fuktighet (utan kondens)		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Allmänna data

Skyddsklass	IP66	
Operativsystem	Linux + Browser (HTML5)	
Matningsspänningsområde:	Spänningstyp	DC
	Spänning, min.	18 V
	Spänning, max.	36 V
Spänningsförsörjning	24 V DC	

Systemdata

Memory (RAM)	1 GB	Gränssnitt	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (värd), 1 x seriell RS-232/RS-485/RS-422
Operativsystem	Linux + Browser (HTML5)	Minne	16 MB
Gränssnitt på baksidan	2 x USB 2.0 (värd), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x seriell RS-232/RS-485/RS-422	Processor	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite
Minne (Flash)	8 GB		

Utrustning

storlek	10.1"	Upplösning	1280 x 800
Antal färger som kan visas	16000000 M	Ljusstyrka	400 cd/m ²

Skapandedatum 25.02.2026 05:09:11 MEZ

Katalogversion / Ritningar

UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Pekskärm	resistiv	Materialvisning	Plast
Vinkel (horisontell)	Vänster: 85°/höger: 85°	Vinkel (vertikal)	Överst: 85° / Nederst: 85°
Material ram	Metall		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Ritningar


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	285

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

