

UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Touchpanelerna u-view Advanced från Weidmüller ger otrolig bildkvalitet och kan användas till de flesta typer av industriändamål. Sortimentet erbjuder olika bildskärmsstorlekar från 7 tum till 21,5 tum och har högpresterande pekskärmar med hög upplösning med stöd för svepgester och användning med handskar. Alla paneler är utrustade med operativsystemet Linux och en HTML5-webbläsare och är optimerade för webbapplikationer tack vare det integrerade kioskmoduset och den enkla konfigurationen. Därför är de en perfekt lösning för webbaserade visualiseringar och ger tillgång till olika webbservrar såsom exempelvis u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web och många andra. Panelerna har en extra platt byggform med industrianpassad IP66-kapsling.

Allmänna beställningsdata

Utförande	web-compatible touch panel, Display size 15.6", MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66
Art.nr.	2555850000
Typ	UV66-ADV-15-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566215
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2023-03-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	UV66-ADV-15-CAP-W-V2

UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197

Mått och vikter

Djup	49 mm	Byggdjup (tum)	1.9291 inch
Höjd	267 mm	Bygghöjd (tum)	10.5118 inch
Bredd	433 mm	Byggbredd (tum)	17.0472 inch
Väggdjocklek, min.	2 mm	Väggdjocklek, max.	6 mm
Nettovikt	3300 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C	Drifttemperatur	0 °C ... +50 °C
Fuktighet	80 % relativ fuktighet (utan kondens)		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Allmänna data

Skyddsklass	IP66	
Operativsystem	Linux + Browser (HTML5)	
Matningsspänningsområde:	Spänningstyp	DC
	Spänning, min.	18 V
	Spänning, max.	36 V
Spänningsförsörjning	24 V DC	

Systemdata

Memory (RAM)	1 GB	Gränssnitt	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (värd), 1 x seriell RS-232/RS-485/RS-422
Operativsystem	Linux + Browser (HTML5)	Gränssnitt på baksidan	2 x USB 2.0 (värd), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x seriell RS-232/RS-485/RS-422
Processor	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	Minne (Flash)	8 GB

Utrustning

storlek	15.6"	Upplösning	1366 x 768
Antal färger som kan visas	16 M	Ljusstyrka	400 cd/m²

UV66-ADV-15-CAP-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Tekniska data**

Pekskärm	MultiTouch, kapacitiv	Materialvisning	Glas
Vinkel (horisontell)	Vänster: 85°/höger: 85°	Vinkel (vertikal)	Överst: 80° / Nederst: 80°
Material ram	Metall		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	255

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

