


**TCC 6.4/51 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Justerbara överkopplingar**

Öka flexibiliteten i dina överkopplingar. TERMSERIES ÖVERKOPPLING (TCC) möjliggör individuellt justerbara överkopplingar med upp till 51 poler. Det maximala antalet instickspoler har ökats till 32 poler. Det avisolerade materialet kan mycket enkelt kortas till önskad längd. Överkopplingarna övertygar tack vare deras enkla hantering och synlighet samt deras universella anslutningsmöjligheter. Ett extranät hindrar fjädern från att deformeras under monteringen.

- Individuellt justerbar överkoppling med 51 poler
- Extra stag för att undvika deformation av fjädern
- Ökad överkoppling - upp till 32 poler möjliga
- Vibrationstålighet

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | TERMSERIES, Överkoppling   |
| Art.nr.    | <a href="#">2556410000</a> |
| Typ        | TCC 6.4/51 RD              |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |
| Förp.      | 10 items                   |

## TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |          |                 |              |
|-----------|----------|-----------------|--------------|
| Djup      | 4.8 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.189 inch   |
| Höjd      | 13.1 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.5157 inch  |
| Bredd     | 323.4 mm | Byggbredd (tum) | 12.7323 inch |
| Nettovikt | 12 g     |                 |              |

## Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40 °C...60 °C  
Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Överkopplingsdata

|               |           |                            |                             |
|---------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| Märkspänning  | 300 V     | Märkström                  | 17.5 A                      |
| Isolering     | Ja        | Beröringsskydd             | Ja                          |
| Färgkod       | röd       | Antal överkopplade plintar | 32                          |
| Antal poler   | 51        | Delning i mm (P)           | 6.40 mm                     |
| Monteringstyp | instucken | Utförande                  | kan kapas till önskad längd |

## Märkdata UL

Märkström (UL) 10 A

## Allmänna uppgifter

Utförande kan kapas till önskad längd Färgkod röd

## Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V


## Anslutningsdata

Delning i mm (P) 6.40 mm


## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

**Produktillustration**




**Dimensional drawing**



**Övrigt**

**Type code TERMSERIES accessories**



**Typnycklar**

## TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | KT 14                      | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1157820000</a> | Kapverktyg, Enhandskapverktyg |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |                               |
| Förp.      | 1 ST                       |                               |

## Kap- och utstansningsverktyg till överkopplingar



- för överkopplingar i Weidmüllers Z-serie
- för överkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
- för överkopplingsfönster i plint WSI 6

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | KT ZQV                     | Utförande                           |
| Art.nr.    | <a href="#">9002170000</a> | Cutting tool for one-hand operation |
| GTIN (EAN) | 4032248291670              |                                     |
| Förp.      | 1 ST                       |                                     |
| Typ        | WAW 1 NEUTRAL              | Utförande                           |
| Art.nr.    | <a href="#">9004500000</a> | Miscellaneous tools                 |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                                     |
| Förp.      | 1 ST                       |                                     |