

Produktillustration



Justerbara överkopplingar

Öka flexibiliteten i dina överkopplingar. TERMSERIES ÖVERKOPPLING (TCC) möjliggör individuellt justerbara överkopplingar med upp till 51 poler. Det maximala antalet instickspoler har ökats till 32 poler. Det avisolerade materialet kan mycket enkelt kortas till önskad längd. Överkopplingarna övertygar tack vare deras enkla hantering och synlighet samt deras universella anslutningsmöjligheter. Ett extranät hindrar fjädern från att deformeras under monteringen.

- Individuellt justerbar överkoppling med 51 poler
- Extra stag för att undvika deformation av fjädern
- Ökad överkoppling - upp till 32 poler möjliga
- Vibrationstålighet

Allmänna beställningsdata

Utförande	TERMSERIES, Överkoppling
Art.nr.	2556460000
Typ	TCC 12.8/26 BL
GTIN (EAN)	4050118566970
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	4.8 mm	Byggdjup (tum)	0.189 inch
Höjd	13.1 mm	Bygghöjd (tum)	0.5157 inch
Bredd	323.4 mm	Byggbredd (tum)	12.7323 inch
Nettovikt	9.7 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...60 °C
Drifttemperatur			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Överkopplingsdata

Märkspänning	300 V	Märkström	17.5 A
Isolering	Ja	Beröringsskydd	Ja
Färgkod	blå	Antal överkopplade plintar	16
Antal poler	26	Delning i mm (P)	12.80 mm
Monteringstyp	instucken	Utförande	kan kapas till önskad längd

Märkdata UL

Märkström (UL)	10 A
----------------	------

Allmänna uppgifter

Utförande	kan kapas till önskad längd		
Färgkod	blå		
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent	Kapsling	
	UL94 brännbarhetsklass	V-0	

Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V
--------------	-------


Anslutningsdata

Delning i mm (P)	12.80 mm
------------------	----------


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Produktillustration



Dimensional drawing



Övrigt

Type code TERMSERIES accessories



Typnycklar

Tillbehör

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 14	Utförande
Art.nr.	1157820000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4032248945344	
Förp.	1 ST	

Kap- och utstansningsverktyg till överkopplingar



- för överkopplingar i Weidmüllers Z-serie
- för överkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
- för överkopplingsfönster i plint WSI 6

Allmänna beställningsdata

Typ	KT ZQV	Utförande
Art.nr.	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
Förp.	1 ST	
Typ	WAW 1 NEUTRAL	Utförande
Art.nr.	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Förp.	1 ST	