

## HDC 40D KBU 1M25G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

### Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Art.nr.    | <a href="#">2559890000</a>   |
| Typ        | HDC 40D KBU 1M25G N  |
| GTIN (EAN) | 4050118676440  |
| Förp.      | 1 items  |

## HDC 40D KBU 1M25G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E92202                       |

## Mått och vikter

|           |       |                 |             |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 79 mm | Bygghöjd (tum)  | 3.1102 inch |
| Bredd     | 55 mm | Byggbredd (tum) | 2.1654 inch |
| Nettovikt | 311 g |                 |             |

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |                        |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |                        |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                        |
| Kemikaliebeständighet      | Innehåll                       | Aceton                 |
|                            | Kemisk beständighet            | Villkorligt beständigt |
|                            | Innehåll                       | Borrolja               |
|                            | Kemisk beständighet            | Beständigt             |
|                            | Innehåll                       | Diesel                 |
|                            | Kemisk beständighet            | Beständigt             |
|                            | Innehåll                       | Etylalkohol            |
|                            | Kemisk beständighet            | Beständigt             |
|                            | Innehåll                       | Växellådsolja          |
|                            | Kemisk beständighet            | Beständigt             |
|                            | Innehåll                       | Hydraulolja            |
|                            | Kemisk beständighet            | Beständigt             |
|                            | Innehåll                       | Kylmedium              |
|                            | Kemisk beständighet            | Beständigt             |
|                            | Innehåll                       | Petroleumbensin        |
|                            | Kemisk beständighet            | Beständigt             |
|                            | Innehåll                       | Svett                  |
|                            | Kemisk beständighet            | Beständigt             |
|                            | Innehåll                       | Bensin premium         |
|                            | Kemisk beständighet            | Villkorligt beständigt |
| Innehåll                   | Vatten                         |                        |
| Kemisk beständighet        | Beständigt                     |                        |
| Innehåll                   | UV                             |                        |
| Kemisk beständighet        | Instabilt                      |                        |
| Innehåll                   | Ozon                           |                        |
| Kemisk beständighet        | Instabilt                      |                        |

## Allmänna data

|     |            |             |                           |
|-----|------------|-------------|---------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i ijackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|---------------------------|

## HDC 40D KBU 1M25G N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått

|                |          |                 |       |
|----------------|----------|-----------------|-------|
| Kabelingång    | m. gänga | Bredd kapsling  | 43 mm |
| Längd kapsling | 93.3 mm  | Höjd kapsling B | 79 mm |

## Utförande

|                            |                              |                        |                    |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| Storlek på kabelinföringar | PG 29                        | Överdel/Underdel/Lock  | lower part         |
| Övertäckning               | utan lock                    | Antal kabelingång uppe | 1                  |
| Antal kabelingång på sidan | 0                            | Utförande kapsling     | Kopplingskåpa      |
| Utförande låssystem        | Tvärförregling på underdelen | Byggform               | hög                |
| Installationsstorlek       | 6                            | Kabelingång            | m. gänga           |
| Typ                        | Kopplingsförlängning         | Bygelutförande         | Överkopplingsbygel |
| Tätning                    | NBR                          | Gänga (inre)           | PG 29              |
| Färg (RAL)                 | RAL 7035                     | BG                     | 6                  |
| Lämplig för ModuPlug®      | Ja                           |                        |                    |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 40D KBU 1M25G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Stickproppskåpa, kabelinföring på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 16B TSBU 1PG21G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1656480000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190409494              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på   |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21               |
| Typ        | HDC 40D TSBU 1PG21G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1656520000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190409531              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på   |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21                    |
| Typ        | HDC 40D TSBU 1PG29G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1656540000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190409555              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på   |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29                    |
| Typ        | HDC 40D TSBU 1M32G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1787000000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204243              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på   |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32                     |
| Typ        | HDC 40D TSBU 1M25G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1787010000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204250              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på   |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25                     |
| Typ        | HDC 16B TSBU 1M25G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1788180000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205714              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på   |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25                |
| Typ        | HDC 16B TSBU 1M40G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1809620000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248284979              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på   |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 40                |
| Typ        | HDC 40D TSBU 1M40G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1904800000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248521852              | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på   |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40                     |

## HDC 40D KBU 1M25G N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Stickproppskåpa, kabelinföring uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 40D TOBU 2M25          | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1208380000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248100248              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på     |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25                     |
| Typ        | HDC 16B TOBU 1PG21G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1656590000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190409609              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på     |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21               |
| Typ        | HDC 40D TOBU 1PG21G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1656630000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190409647              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på     |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21                    |
| Typ        | HDC 40D TOBU 1PG29G        | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1656650000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190409661              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på     |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29                    |
| Typ        | HDC 40D TOBU 1M32G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1787060000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204304              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på     |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32                     |
| Typ        | HDC 40D TOBU 1M25G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1787070000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204410              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på     |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25                     |
| Typ        | HDC 16B TOBU 1M25G         | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1788210000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205745              | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på     |
| Förp.      | 1 ST                       | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25                |

**Tillbehör****Lock**

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC 16B DODQ 4B0           | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1665260000</a> | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat |
| GTIN (EAN) | 4008190421960              | tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen,  |
| Förp.      | 1 ST                       | Standard, Storlek på kabelinföringar: none                            |