

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Överkoppling (plint), instucken, orange, 57 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 16.30, Isolerad: Ja, Bredd: 21.4 mm |
| Art.nr. | 2562670000 |
| Typ | ZQV 35N-10 |
| GTIN (EAN) | 4050118571271 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 4 mm | Byggdjup (tum) | 0.1575 inch |
| Höjd | 56.65 mm | Bygghöjd (tum) | 2.2303 inch |
| Bredd | 21.4 mm | Byggbredd (tum) | 0.8425 inch |
| Nettovikt | 10 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Drifttemperatur | -60 °C...130 °C | Varaktigt driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktigt driftstemperatur, max. | 130 °C | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 2 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 57 A |
|--------------|-------|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|--------|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

| | |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 16.30 mm |
|------------------|----------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|--------------|
| Utförande | Överkoppling |
|-----------|--------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | instucken | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | Monteringstyp | instucken |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement. Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 V. Spänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används. |
|--------------------|---|

Tekniska data**Klassificeringar**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

