


IE-PS-SCRJ1-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för ledarytterdiameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Utförande	Återanslutbar fiberkabelkontakt, Kontaktinsats SCRJ, POF, IP20
Art.nr.	2564950000
Typ	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
Förp.	10 items

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	51 mm	Byggdjup (tum)	2.0079 inch
Höjd	14.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.5787 inch
Bredd	8.95 mm	Byggbredd (tum)	0.3524 inch
Nettovikt	13 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
Installation temperature	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allmänna data

Material Böjskyddshylsa	TPE	Artikelbeskrivning	Kontaktinsats SCRJ, POF
Färgkod	gul, svart	Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0
Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet	Monteringstyp	Skrummontering
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	1000
Fibertyp	POF	Dämpning	≤ 1,0 dB
Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	Skruv
Kabelutdragningskraft, min.	100 N	Diameter enkelledare, min	2.1 mm
Kapslingsmaterial insats	Zinkpressgjutning, förnicklad	Material tryckfjäder	Rostfritt stål
Material ändhylsa	nysilver	Material dammskyddskåpa	TPE
Diameter enkelledare, max	2.3 mm	Material crimphylsa	Koppar, förnicklad

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61754-24	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO / IEC 24702:2006, DIN EN 61918 utkast 02.2007
-----------------	--------------	--	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Saxar



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCISSORS KEVLAR	Utförande
Art.nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Förp.	1 ST	

... för fiberoptisk kabel med polyeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

Typ	HTX-IE-POF-QA	Utförande
Art.nr.	2602860000	
GTIN (EAN)	4050118615043	
Förp.	1 ST	