

IE-PI-SCRJ-POF-QA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO-insatser SC för stickkontakter var. 1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	insats SC, Stickkontakt SCRJ, POF, återanslutbar
Art.nr.	2564960000
Typ	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	56 mm	Byggdjup (tum)	2.2047 inch
Höjd	10.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4134 inch
Bredd	13.2 mm	Byggbredd (tum)	0.5197 inch
Nettovikt	1.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Stickkontakt SCRJ, POF, återanslutbar	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA 66	Manteldiameter, max.	8 mm
Manteldiameter, min.	5 mm	Monteringstyp	Skrummontering
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Stickcykler	≥ 500
Sammansättning	Stickanslutnings- och flänsinsats för kapslingar i varianterna 1, 4, och 14.	Fibertyp	POF
Dämpning	≤ 1,0 dB	Anslutning 1	SCRJ
Anslutning 2	Skruv	Diameter enkelledare, min	2.1 mm
Material ändhylsa	Arcap	Material dammskyddskåpa	TPE
Diameter enkelledare, max	2.3 mm		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61754-24
-----------------	--------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för fiberoptisk kabel med polymeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

Typ	HTX-IE-POF-QA	Utförande
Art.nr.	2602860000	
GTIN (EAN)	4050118615043	
Förp.	1 ST	

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V14P	Utförande
Art.nr.	1058280000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799374	
Förp.	10 ST	

Saxar



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCISSORS KEVLAR	Utförande
Art.nr.	1208910000	Elektrikersax
GTIN (EAN)	4032248990085	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Verktyg



- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTI-STRIPAX IE-POF	Utförande
Art.nr.	1208880000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4032248990276	
Förp.	1 ST	