

**HDC MBUS4 M AWG26-24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimp contact
Art.nr.	<a href="#">2565880000</a>
Typ	HDC MBUS4 M AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575705
Förp.	100 items

**HDC MBUS4 M AWG26-24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt 0 g

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 90 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Allmänna uppgifter**

Kontaktdiameter stift Ø	1 mm	Avisoleringslängd nominellt	4.5 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	MBUS
Ledardiameter, max.	0.25 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Yta	Guld	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane	Grundläggande material	Kopparlegering
Serie	ModuPlug	Tillverkningsmetod	svarvade
Kontaktmaterial	Kopparlegering		

**Allmänna data**

Kontakttyta	förgylld	Överföringshastighet	100 MBit/s
Märkström	4 A	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC MBUS4 M AWG26-24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC MBUS4 M AWG26-24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Verktyg****Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Förp.	1 ST	