

HDC MBUS4 F AWG26-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av data-kablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpkontakt
Art.nr.	2565890000
Typ	HDC MBUS4 F AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575446
Förp.	100 items

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 0 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	1 mm	Avisoleringslängd nominellt	4.5 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	MBUS
Ledardiameter, max.	0.25 mm ²	Ledardiameter, min.	0.14 mm ²
Yta	Guld	Stickcykler	≤ 100
Typ	Hylsa	Grundläggande material	Kopparlegering
Serie	ModuPlug	Tillverkningsmetod	svarvade
Kontaktmaterial	Kopparlegering		

Allmänna data

Kontakttyta	förgylld	Överföringshastighet	100 MBit/s
Märkström	4 A	Stickcykler	≤ 100
Typ	Hylsa		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Verktyg

Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	2592680000	Positionerare för crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118603781	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	2592650000	Crimpverktyg för kontakter
GTIN (EAN)	4050118603774	
Förp.	1 ST	