

**HDC MBUS4 M AWG22-20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimp contact
Art.nr.	<a href="#">2565900000</a>
Typ	HDC MBUS4 M AWG22-20
GTIN (EAN)	4050118575453
Förp.	100 items

## HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 0.33 g

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	1 mm	Avisoleringslängd nominellt	4.5 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	MBUS
Ledardiameter, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.34 mm <sup>2</sup>
Yta	Guld	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane	Grundläggande material	Kopparlegering
Serie	ModuPlug	Tillverkningsmetod	svarvade
Kontaktmaterial	Kopparlegering		

## Allmänna data

Kontakttyta	förgylld	Överföringshastighet	100 MBit/s
Märkström	4 A	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



## HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Verktyg



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Förp.	1 ST	