

HDC MBUS4 M AWG22-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Crimp contact |
| Art.nr. | 2565900000 |
| Typ | HDC MBUS4 M AWG22-20 |
| GTIN (EAN) | 4050118575453 |
| Förp. | 100 items |

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 0.33 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kontaktdiameter stift Ø | 1 mm | Avisoleringslängd nominellt | 4.5 mm |
| Anslutningstyp | Crimpanslutning | Utförande insats | MBUS |
| Ledardiameter, max. | 0.5 mm ² | Ledardiameter, min. | 0.34 mm ² |
| Yta | Guld | Stickcykler | ≥ 500 |
| Typ | Hane | Grundläggande material | Kopparlegering |
| Serie | ModuPlug | Tillverkningsmetod | svarvade |
| Kontaktmaterial | Kopparlegering | | |

Allmänna data

| | | | |
|-------------|----------|----------------------|------------|
| Kontakttyta | förgylld | Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Märkström | 4 A | Stickcykler | ≥ 500 |
| Typ | Hane | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Verktyg****Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0 | Utförande |
| Art.nr. | 2592680000 | Locator for crimping tool |
| GTIN (EAN) | 4050118603781 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 | Utförande |
| Art.nr. | 2592650000 | Crimping tool for contacts |
| GTIN (EAN) | 4050118603774 | |
| Förp. | 1 ST | |