

**HDC MBUS4 F AWG22-20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av data-kablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimp contact
Art.nr.	<a href="#">2565910000</a>
Typ	HDC MBUS4 F AWG22-20
GTIN (EAN)	4050118575460
Förp.	100 items

**HDC MBUS4 F AWG22-20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt 0.26 g

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 90 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag  
 RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Allmänna uppgifter**

Kontaktdiameter stift Ø	1 mm	Avisoleringslängd nominellt	4.5 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	MBUS
Ledardiameter, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.34 mm <sup>2</sup>
Yta	Guld	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Grundläggande material	Kopparlegering
Serie	ModuPlug	Tillverkningsmetod	svarvade
Kontaktmaterial	Kopparlegering		

**Allmänna data**

Kontakttyta	förgylld	Överföringshastighet	100 MBit/s
Märkström	4 A	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa		

**Klassificeringar**



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC MBUS4 F AWG22-20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MBUS4 F AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Verktyg



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Förp.	1 ST	