

HDC MBUS8 F AWG22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av data-kablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpkontakt
Art.nr.	2565970000
Typ	HDC MBUS8 F AWG22
GTIN (EAN)	4050118575828
Förp.	100 items

HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

0 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

-40 °C ... 90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	0.6 mm	Avisoleringslängd nominellt	4 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	MBUS
Ledardiameter, max.	0.34 mm ²	Ledardiameter, min.	0.34 mm ²
Yta	Guld	Stickcykler	≤ 100
Typ	Hylsa	Grundläggande material	Kopparlegering
Serie	ModuPlug	Tillverkningsmetod	svarvade
Kontaktmaterial	Kopparlegering		

Allmänna data

Kontakttyta	förgylld	Överföringshastighet	10 Gbps
Märkström	0.5 A	Stickcykler	≤ 100
Typ	Hylsa		

Klassificeringar



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Verktyg



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	2592680000	Positionerare för crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118603781	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	2592650000	Crimpverktyg för kontakter
GTIN (EAN)	4050118603774	
Förp.	1 ST	