

HDC HP550 ABGH CR 1P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den skyddande kapslingen är tillverkad av havsvattenbeständig aluminium med användning av pressgjutning. Höga krav på vatten- och dammskydd liksom särskilt hög slagåtlighet är utmärkande för denna kapslingsserie. Sofistikerad tvåstegs ytbeläggning säkerställer år av tillförlitlighet.

Alla skruvar, crimpkontakter och andra yttre tillbehör är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2568530000
Typ	HDC HP550 ABGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776638
Förp.	1 items

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 255 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande kapsling	Chassikåpa	Brännbarhetsklass enligt UL 94	None
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Yta	Pulverlackad	Halogenfri	false
EMC-kapslingar	Ja	Skyddsklass	IP68, i ijackat tillstånd

Allmänna uppgifter

Färgkod svart Yta Pulverlackad

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Crimpkontakter



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HP 550 F 25	Utförande
Art.nr.	1220570000	HDC - Kontakt, Hylsa, Crimpanslutning, Installationsstorlek: 550
GTIN (EAN)	4050118003840	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 50	Utförande
Art.nr.	1177100000	HDC - Kontakt, Hylsa, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248970919	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 70	Utförande
Art.nr.	1268820000	HDC - Kontakt, Hylsa, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4050118057584	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 95	Utförande
Art.nr.	1079810000	HDC - Kontakt, Hylsa, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248841707	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 150	Utförande
Art.nr.	1079830000	HDC - Kontakt, Hylsa, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248842018	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 120	Utförande
Art.nr.	1079820000	HDC - Kontakt, Hylsa, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248841806	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 185	Utförande
Art.nr.	1079840000	HDC - Kontakt, Hylsa, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248841905	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 F 240	Utförande
Art.nr.	1120600000	HDC - Kontakt, Hylsa, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248901609	550
Förp.	1 ST	