

HDC HP550 STGH CR 1P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den skyddande kapslingen är tillverkad av havsvattenbeständig aluminium med användning av pressgjutning. Höga krav på vatten- och dammskydd liksom särskilt hög slagtålighet är utmärkande för denna kapslingsserie. Sofistikerad tvåstegs ytbeläggning säkerställer år av tillförlitlighet.

Alla skruvar, crimpkontakter och andra yttre tillbehör är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2568600000
Typ	HDC HP550 STGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776621
Förp.	1 items

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Nettovikt 431 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande kapsling	Chassikåpa	Brännbarhetsklass enligt UL 94	None
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Yta	Pulverlackad	Halogenfri	false
EMC-kapslingar	Ja	Skyddsklass	IP68, i jackat tillstånd

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart	Yta	Pulverlackad
---------	-------	-----	--------------

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Crimpkontakter



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HP 550 M 25	Utförande
Art.nr.	1220580000	HDC - Kontakt, Hane, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4050118003857	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 M 50	Utförande
Art.nr.	1157800000	HDC - Kontakt, Hane, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248945337	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 M 70	Utförande
Art.nr.	1268810000	HDC - Kontakt, Hane, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4050118057720	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 M 95	Utförande
Art.nr.	1079790000	HDC - Kontakt, Hane, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248841653	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 M 120	Utförande
Art.nr.	1079780000	HDC - Kontakt, Hane, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248841899	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 M 150	Utförande
Art.nr.	1119110000	HDC - Kontakt, Hane, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248900367	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 M 185	Utförande
Art.nr.	1120580000	HDC - Kontakt, Hane, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248901821	550
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HP 550 M 240	Utförande
Art.nr.	1120590000	HDC - Kontakt, Hane, 3600 V, Crimpanslutning, Installationsstorlek:
GTIN (EAN)	4032248901739	550
Förp.	1 ST	