

HDC HP550 GHDE CR 1P PG36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den skyddande kapslingen är tillverkad av havsvattenbeständig aluminium med användning av pressgjutning. Höga krav på vatten- och dammskydd liksom särskilt hög slagtålighet är utmärkande för denna kapslingsserie. Sofistikerad tvåstegs ytbeläggning säkerställer år av tillförlitlighet.

Alla skruvar, crimpkontakter och andra yttre tillbehör är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

Utförande	, Installationsstorlek: 550
Art.nr.	2568630000
Typ	HDC HP550 GHDE CR 1P PG36
GTIN (EAN)	4064675049050
Förp.	1 items

HDC HP550 GHDE CR 1P PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	66 mm	Byggdjup (tum)	2.5984 inch
Höjd	40.9 mm	Bygghöjd (tum)	1.6102 inch
Bredd	79.5 mm	Byggbredd (tum)	3.1299 inch
Nettovikt	80 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande kapsling	Chassikåpa	Installationsstorlek	550
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlackad
Halogenfri	false	EMC-kapslingar	Ja
BG	550	Skyddsklass	IP68, i ijackat tillstånd

Mått

Bredd 79.5 mm

Allmänna uppgifter

Färgkod svart Yta Pulverlackad

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 GHDE CR 1P PG36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

