


**VT-TM 0/18 HF-V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Utförande	, Hylsa x 5.3 mm, Polyester, TPU, Färgkod: gul, transparent, Ledarytterdiameter: 1.3 - 3 mm
Art.nr.	<a href="#">2571280000</a>
Typ	VT-TM 0/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608410
Förp.	200 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	6.15 mm	Byggdjup (tum)	0.2421 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0.7087 inch
Bredd	5.3 mm	Byggbredd (tum)	0.2087 inch
Nettovikt	0.14 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...90 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Bredd	5.3 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Färgkod	gul, transparent
Halogener	Nej	Grundläggande material	Polyester, TPU
Skrivna tecken	utan	Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-30...90 °C		

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0.22 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter, max.	3 mm
Ledarytterdiameter, min.	1.3 mm	Ledarytterdiameter	1.3 - 3 mm
Ledararea	0.22 - 0.5 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## VT-TM 0/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet. Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TM-I 18 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190349011	
Förp.	320 ST	
Typ	TM-I 18 MC NE GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718431687</a>	TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190349028	
Förp.	320 ST	
Typ	TM-I 18 MC NE RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718431686</a>	TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190397449	
Förp.	320 ST	
Typ	TM-I 18 MC NE GN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718431688</a>	TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190398699	
Förp.	320 ST	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1714101044</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190332518	
Förp.	640 ST	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1714101687</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190332532	
Förp.	640 ST	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1714101686</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190332525	
Förp.	640 ST	

## VT-TM 0/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	VT-TM-I 18 MC NE BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1714101693</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190332556	
Förp.	640 ST	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE GN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1714101688</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190332549	
Förp.	640 ST	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1714101690</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190368623	
Förp.	640 ST	
Typ	VT-TM-I 18 MC NE GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1798060000</a>	TM-I, Insats märkning, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248241040	
Förp.	640 ST	

## TM-I 15



Processäkerhet: TM-I

TM-I isticksskyltar har en styrflik som tillåter dem att lätt glida in i de transparenta hylsorna av typ TM. När skylten väl är på plats bryts fliken av vid den förbestämda brytpunkten. De färdigmonterade hylsorna kan sedan enkelt skjutas över ledarna. Fördelar: stora kvantiteter kan effektivt förkonfektioneras i ett enda steg.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TM-I 15 MM WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005450000</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118390346	
Förp.	2000 ST	
Typ	TM-I 15 MM GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005580000</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118390353	
Förp.	2000 ST	
Typ	TM-I 15 MM RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005760000</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, röd
GTIN (EAN)	4050118390360	
Förp.	2000 ST	
Typ	TM-I 15 MM BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005910000</a>	TM-I, Insats märkning, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, blå
GTIN (EAN)	4050118390285	
Förp.	2000 ST	