

ES EPG 60/HPG AEH 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Utförande | Insats förslutningsverktyg, 95mm ² , Trapetspressning |
| Art.nr. | 2577870000 |
| Typ | ES EPG 60/HPG AEH 95 |
| GTIN (EAN) | 4050118590685 |
| Förp. | 1 items |

ES EPG 60/HPG AEH 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Djup | 22 mm | Byggdjup (tum) | 0.8661 inch |
| Höjd | 42 mm | Bygghöjd (tum) | 1.6535 inch |
| Bredd | 42 mm | Byggbredd (tum) | 1.6535 inch |
| Nettovikt | 25 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Crimpingsatser

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|----|
| Crimpbredd | 22 mm | Koppar crimparea | 95 |
| Crimpbredd i mm | 22 | | |

Kontaktbeskrivning

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kontakttyp | Ändhylsor med/utan plastkrage | Ledararea max. AWG | 3/0 |
| Ledararea min. AWG | 3/0 | Crimp-område, max. | 95 mm ² |

verktygsdata – kontaktpressning

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Crimpart/-profil | Trapetspressning |
| Kabelskoarea | nominell 95 mm ² |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |