



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	Insats förslutningsverktyg, 10mm ² , Ovalcrimpning
Art.nr.	2577940000
Typ	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1.6535 inch
Nettovikt	25 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpingsatser

Crimpbredd	7 mm	Koppar crimparea	10
Crimpbredd i mm	7		

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledararea max. AWG	8
Ledararea min. AWG	8	Crimp-område, max.	10 mm ²

verktygsdata - kontaktpressning

Crimpart/-profil	Ovalcrimpning
Kabelskoarea	nominell 10 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Tillbehör

Crimpkabelskor



Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

Allmänna beställningsdata

Typ	KQI-M10/-10	Utförande
Art.nr.	1492470000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 10 mm ² , 10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302233	mm ²
Förp.	50 ST	
Typ	KQI-M10/-16	Utförande
Art.nr.	1492510000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 16 mm ² , 16 mm ² - 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm ²
Förp.	50 ST	
Typ	KQI-M5/-10	Utförande
Art.nr.	1492430000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 10 mm ² , 10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302349	mm ²
Förp.	50 ST	
Typ	KQI-M6/-10	Utförande
Art.nr.	1492440000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 10 mm ² , 10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302356	mm ²
Förp.	50 ST	
Typ	KQI-M8/-10	Utförande
Art.nr.	1492450000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 10 mm ² , 10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118302226	mm ²
Förp.	50 ST	

Gaffelkabelskor



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	KQIG-M5/-10	Utförande
Art.nr.	1491330000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 10 mm ² , 10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118301335	mm ²
Förp.	50 ST	

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KQIG-M6/-10	Utförande
Art.nr.	1491340000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 10 mm ² , 10 mm ² - 10
GTIN (EAN)	4050118301304	mm ²
Förp.	50 ST	

Stiftkabelskor



Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	KSI/-10	Utförande
Art.nr.	1491430000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301403	
Förp.	50 ST	