



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	16mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning
Art.nr.	<a href="#">2577950000</a>
Typ	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1.6535 inch
Nettovikt	25 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Crimpingsatser

Crimpbredd	7 mm	Koppar crimparea	16
Crimpbredd i mm	7		

### Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledararea max. AWG	6
Ledararea min. AWG	6	Crimp-område, max.	16 mm <sup>2</sup>

### verktygsdata - kontaktpressning

Crimpart/-profil	Ovalcrimpning
Kabelskoarea	nominell 16 mm <sup>2</sup>

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Tillbehör

## Crimpkablskor



Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

## Allmänna beställningsdata

Typ	KQI-M10/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492510000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm <sup>2</sup>
Förp.	50 ST	
Typ	KQI-M5/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492480000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16
GTIN (EAN)	4050118302196	mm <sup>2</sup>
Förp.	50 ST	
Typ	KQI-M6/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492490000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16
GTIN (EAN)	4050118302455	mm <sup>2</sup>
Förp.	50 ST	
Typ	KQI-M8/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492500000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16
GTIN (EAN)	4050118302516	mm <sup>2</sup>
Förp.	50 ST	

## Gaffelkablskor



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	KQIG-M6/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491350000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16
GTIN (EAN)	4050118300987	mm <sup>2</sup>
Förp.	50 ST	
Typ	KQIG-M8/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491360000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16
GTIN (EAN)	4050118301601	mm <sup>2</sup>
Förp.	50 ST	

**Stiftkabelskor**

Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KSI/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491440000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301427	
Förp.	50 ST	