

**KRN-M12/-400****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Flatstiftsanslutningar, 400 mm <sup>2</sup> , 400 mm <sup>2</sup> - 400 mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">2578030000</a>
Typ	KRN-M12/-400
GTIN (EAN)	4064675018148
Förp.	15 items

## KRN-M12/-400

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	207.65 g
-----------	----------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

## Anslutning

Ledardiameter, max.	400 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	400 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter	400 mm <sup>2</sup>	Isolering	finns ej
Hål	M 12	Märkningsfärg	Ingen
Innerdiameter för skaft (d1)	27.5 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	33.5 mm
Skaftlängd (a)	47 mm	Anslutningslängd (l)	92 mm
Innerdiameter för fläns (d2)	13 mm	Flänsbredd (b)	49 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

**Ritningar**

