

**KRN-M12/-400****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Flatstiftsanslutningar, 400 mm <sup>2</sup> , 400 mm <sup>2</sup> - 400 mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">2578030000</a>
Typ	KRN-M12/-400
GTIN (EAN)	4064675018148
Förp.	15 items

## KRN-M12/-400

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 207.65 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Anslutning

Ledardiameter, max.	400 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	400 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter	400 mm <sup>2</sup>	Isolering	finns ej
Hål	M 12	Märkningsfärg	Ingen
Innerdiameter för skaft (d1)	27.5 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	33.5 mm
Skaftlängd (a)	47 mm	Anslutningslängd (l)	92 mm
Innerdiameter för fläns (d2)	13 mm	Flänsbredd (b)	49 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Drawings

