

KRN-M20/-400**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, 400 mm ² , 400 mm ² - 400 mm ²
Art.nr.	2578050000
Typ	KRN-M20/-400
GTIN (EAN)	4050118822069
Förp.	15 items

KRN-M20/-400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	258.53 g
-----------	----------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutning

Ledardiameter, max.	400 mm ²	Ledardiameter, min.	400 mm ²
Ledardiameter	400 mm ²	Isolering	finns ej
Hål	M 20	Märkningsfärg	Ingen
Innerdiameter för skaft (d1)	27.5 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	33.5 mm
Skaftlängd (a)	47 mm	Anslutningslängd (l)	92 mm
Innerdiameter för fläns (d2)	21 mm	Flänsbredd (b)	49 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Drawings

