

PAC-S1500-UNIS-V1-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten. Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm² eller 0,25 mm² area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet. Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2579220030
Typ	PAC-S1500-UNIS-V1-3M
GTIN (EAN)	4099986600003
Förp.	1 items

PAC-S1500-UNIS-V1-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	782 g
-----------	-------

Allmänna data

Kabellängd	3 m	Lämplig för	analoga signaler
Grundläggande material	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
Anslutning gränssnitt	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Antal poler, min.	40 poler
Ytterdiameter	12,4 ± 1 mm	PLC-gränssnitt	SIEMENS S71500 6ES7592-1BM00-0XA0 40P
Ledarearea	0.25 mm ²		

Elektriska data

Totalström max.	0.125 A	Högspänningstest	1 kV/1s
Motstånd	≤ 80 mΩ/m	Driftspänning	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Kapacitet (ledare/ledare)	300 pF/m	Kapacitet (ledare/skärm)	300 pF/m

Märkdata UL

Totalström max.	0.125 A
-----------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		