

**IE-USB-3.0-A-A-1.8M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	USB-kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 1.8 m
Art.nr.	<a href="#">2581730018</a>
Typ	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Förp.	1 items

## IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd	1.8 m	Bygglängd (tum)	70.8661 inch
Nettovikt	87 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-15 °C...80 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för kabel

Mantelfärg blå

## Allmänna tekniska data

Kontaktyta Guld över nickel

## Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	blå	Area	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Manteldiameter, max.	5.65 mm	Manteldiameter, min.	5.35 mm
Material mantel	PVC		

## Kontakt höger

Stickkontakt höger USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		