

IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar

Allmänna beställningsdata

Utförande	USB-kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m
Art.nr.	2581730030
Typ	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
Förp.	1 items

IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	3 m	Bygglängd (tum)	118.1102 inch
Nettovikt	140 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-15 °C...80 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel

Mantelfärg blå

Allmänna tekniska data

Kontaktyta Guld över nickel

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	blå	Area	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Manteldiameter, max.	5.65 mm	Manteldiameter, min.	5.35 mm
Material mantel	PVC		

Kontakt höger

Stickkontakt höger USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		