

**IE-USB-3.0-A-A-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	USB-kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
Art.nr.	<a href="#">2581730050</a>
Typ	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
Förp.	1 items

## IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd	5 m	Bygglängd (tum)	196.8504 inch
Nettovikt	220 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-15 °C...80 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för kabel

Mantelfärg	blå
------------	-----

## Allmänna tekniska data

Kontaktyta	Guld över nickel
------------	------------------

## Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	blå	Area	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Manteldiameter, max.	5.65 mm	Manteldiameter, min.	5.35 mm
Material mantel	PVC		

## Kontakt höger

Stickkontakt höger	USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade
--------------------	--

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade
----------------------	--

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		