

IE-USB-3.0-A-A-5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | USB-kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m |
| Art.nr. | 2581730050 |
| Typ | IE-USB-3.0-A-A-5M |
| GTIN (EAN) | 4050118630558 |
| Förp. | 1 items |

IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|---------------|
| Längd | 5 m | Bygglängd (tum) | 196.8504 inch |
| Nettovikt | 220 g | | |

Temperaturer

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -15 °C...80 °C |
| Installation temperature | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data för kabel

Mantelfärg blå

Allmänna tekniska data

Kontaktyta Guld över nickel

Kabeluppbyggnad

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|-------------------------------------|
| Mantelfärg | blå | Area | 4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power) |
| Manteldiameter, max. | 5.65 mm | Manteldiameter, min. | 5.35 mm |
| Material mantel | PVC | | |

Kontakt höger

Stickkontakt höger USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmdade

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ETIM 10.0 | EC001408 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |