

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I kombination med ett stort antal olika skärmanslutningsplintar (KLBÜ) ger skärmanslutningsskenan en praktisk, smidig och snabb skärmning av kablar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skärmanslutningsskena, Cabtite (kabelinförings-system), Stål förzinkat, Silver, Höjd: 35.23 mm, Bredd: 140 mm, Djup: 16 mm
Art.nr.	2583890000
Typ	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
Förp.	10 items

CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	35.23 mm	Bygghöjd (tum)	1.387 inch
Bredd	140 mm	Byggbredd (tum)	5.5118 inch
Diameter	5.3 mm	Montagemått höjd	5.91 mm
Montagemått bredd	5.3 mm	Nettovikt	46.96 g

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Silikon	Nej	Halogener	Nej
Grundläggande material	Stål förzinkat		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		