

## CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I kombination med ett stort antal olika skärmanslutningsplintar (KLBÜ) ger skärmanslutningsskenan en praktisk, smidig och snabb skärmning av kablar.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Skärmanslutningsskena, Cabtite (kabelinförings-system), Stål förzinkat, Silver, Höjd: 35.23 mm, Bredd: 113 mm, Djup: 16 mm
Art.nr.	<a href="#">2583910000</a>
Typ	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
Förp.	10 items

## CABTITE CR 16/8 EMV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	35.23 mm	Bygghöjd (tum)	1.387 inch
Bredd	113 mm	Byggbredd (tum)	4.4488 inch
Diameter	5.3 mm	Montagemått höjd	5.91 mm
Montagemått bredd	5.3 mm	Nettovikt	40.2 g

## Temperaturer

Drifttemperatur
-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information

Silikon	Nej	Halogener	Nej
Grundläggande material	Stål förzinkat		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		